



EVN011



Universaldimmer 300W

Tekniska egenskaper

Spänning

Driftspänning	230 - 230 V
Märkdriftspänning Ue	230 - 230 V

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
-------------------------	-----

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Material

Färg	Grå
RAL-kod	7035
Material	Plast

Dimensioner

Höjd	90 mm
Bredd	17,50 mm
Djup	65 mm

Ström

Strömförbrukning under drift	2,10 VA
------------------------------	---------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Enkel tryckknapp
---------------------	------------------

Ström

Strömförbrukning (standby)	0,2 W
230 V glöd- och halogenlampor	300 W
Effekt glödljus	300 - 300 W

Belysning

Dimbara 230 V LED-lampor	60 - 60 W
LED-lampans effekt	60 W

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - +45 °C
------------------	--------------

Anslutning

Area solid ledare	1.5 - 6 mm ²
Area flexibel ledare	1.5 - 6 mm ²

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Text

Dimrings princip	Automatisk lastigenkänning
Säkring	Med elektroniskt kortslutnings- överbelastningsskydd
Utförande	För montage på DIN-skena
Anslutningstyp	Med skruvanslutningar

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----