



EVN002



Univerzální stmívač LED, CFL a žárovky 500W

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	195 - 253 V
Provozní napětí AC	230 - 230 V

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ne
--------------------------------	----

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Šedá
Kód RAL	7035
Materiál	Umělá hmota

Rozměry

Výška	85 mm
Šířka	35 mm
Hloubka	62 mm

Výkon

Příkon během provozu	4,50 VA
----------------------	---------

Architektura

Řídící/ovládací prvek	Jednoduché tlačítko
-----------------------	---------------------

Výkon

Spotřeba energie v pohotovostním režimu	0,20 W
Žárovková a halogenová svítidla 230 V	500 W
Napájení žárovky	500 - 500 W

Osvětlení

Stmívatelné LED svítidlo 230 V	100 - 100 W
Výkon LED svítidla	100 W

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - +45 °C
------------------	--------------

Připojení

Průřez plného vodiče	1.5 - 6 mm ²
Průřez flexibilního vodiče	1.5 - 6 mm ²

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Texty

Princip stmívání	Automatická detekce zatížení
Pojistka	S elektronickou ochranou proti zkratu a přetížení
Napětí	Ostatní
Způsob montáže	Pro montáž na nosnou lištu DIN
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Spojka	Přípojka pro neosvětlená tlačítka
Provoz a kontrola	Žádné rozhraní Bluetooth

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----