



EK051



IP30



Termostat, bimetalni, 1k.o, sa ručnim prekidačem

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

Napajanje

Napon napajanja 230 V +10%/-15%

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Postavke

Zadana vrijednost komfor moda 5 - 35 °C

Materijali

Boja Bijelo

RAL kod 9010

Obrada površine Mat

Dimenzije

Visina 82 mm

Širina 82 mm

Ekran

Sa ekranom Ne

Oprema

Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja 0,50 K

Vrsta termostata Sobni termostat

Vrsta sonde Sobni senzor

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP30

Veza

Vrsta kontakata 1NO

Kompatibilnost

Vrsta kontrole HVAC-a Vruća voda

Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti I (1%)

Tekst

Način instalacije Prikladno za nadgradnu montažu ili za montažu na ugradbene kutije

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Termalna recirkulacija Sa termičkim povratom

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da