



80262260



Detector movimiento KNX, 2,20m, R.x

Características técnicas

Dimensiones

Altura de montaje recomendada	2,20 - 2,20 m
-------------------------------	---------------

Configuración

Modo de configuración posible	ETS easy
Ciclo de trabajo mínimo	10 s

Funciones

Ciclo de trabajo máximo	30 min
-------------------------	--------

Conectividad

Con sistema de bus KNX radio	No
------------------------------	----

Tensión

Tensión de servicio del BUS	21 - 32 V
-----------------------------	-----------

Alcance y entrega

Conexión a bus incluida	Sí
-------------------------	----

Corriente eléctrica

Consumo de corriente de bus (transferencia de datos)	10 mA
--	-------

Iluminación

Luminosidad de reacción, ajustable	5 - 1000 lx
------------------------------------	-------------

Detección

Ángulo de detección ajustable	45 - 90 °
Ángulo de detección horizontal	90 - 180

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Materiales

Material	Metal Plástico
----------	-------------------

Texto

Pulsador	Con tecla para automático/ON permanente/OFF permanente
Modo de funcionamiento	Con 3 modos de funcionamiento: automático/forzado ON/forzado OFF
Función	Simulación de presencia Con función Party
Tipo de montaje	Con garras de expansión Con protección para evitar el desmontaje

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----