



80262260



KNX bew.meld. montage op ~2,2 m, voor R.1/R.3/R.8

Technische eigenschappen

Afmetingen

Aanbevolen montagehoogte 2,20 - 2,20 m

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS
easy

Minimale inschakelduur 10 s

Functies

Maximale bedrijfscyclus 30 min

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Spanning

Netspanning via bus 21 - 32 V

Leveringsomvang

Inclusief busaankoppelaar Ja

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht) 10 mA

Verlichting

Inschakelhelderheid instelbaar 5 - 1000 lx

Detectie

Reikwijdte hoek instelbaar 45 - 90 °

Reikwijdte hoek horizontaal 90 - 180

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Materiaal

Materiaal Metaal
Kunststof

Teksten

Drukknop Met toets voor automatisch/ON/OFF

Modus Met 3 bedrijfsstanden: automatisch/ON/OFF

Functie Aanwezigheidssimulatie
Met partyfunctie

Montagewijze Met spreidklemmen
Met demontagebeveiliging

Duurzaamheid

RoHS conform Ja