



80262260



## Β.ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ KNX R.1/R.3 2,20m

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Διαστάσεις

Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης 2,20 - 2,20 m

#### Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS

easy

Ελάχιστος κύκλος λειτουργίας 10 s

#### Λειτουργίες

Μέγιστος κύκλος λειτουργίας 30 min

#### Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

#### Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

#### Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος bus Ναι

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων 10 mA

#### Φωτισμός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης 5 - 1000 lx

#### Ανίχνευση

Ρυθμιζόμενη γωνία ανίχνευσης 45 - 90 °

Οριζόντια γωνία ανίχνευσης 90 - 180

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

#### Υλικά

Υλικό Μέταλλο  
Πλαστικό

#### Κείμενο

Μπουτόν Με μπουτόν για αυτόματο/μόνιμο ON/μόνιμο OFF

Τρόπος λειτουργίας Με 3 τρόπους λειτουργίας: αυτόματος/μόνιμο ON/μόνιμο OFF

Λειτουργία Προσομοίωση παρουσίας  
Με λειτουργία party

Τρόπος εγκατάστασης Με νύχια στήριξης  
Με προστασία αποσυναρμολόγησης

#### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι