



TYA604B



Actuador bin./est. 4 canais 10A KNX-S

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS
--------------------------------	-----

Conectividade

Ligaçāo ao cabo bus KNX	Sim
Sistema bus RF KNX	Não

Dimensões

Dimensões	90 x 70 mm
Altura	90 mm
Largura	70 mm
Número de unidades de largura	4

Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
------------------	------

Materiais

Cor	Cinzento-claro
-----	----------------

Equipamento

Com comando manual	Sim
Frequência RF bidirecional	Não

Intensidade de corrente

Corrente absorvida bus (repouso)	3 mA
----------------------------------	------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Potência

Potência da lâmpada incandescente 230 V	1200 - 1200 W
Potência de saída	1200 W
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	1200 W

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de alimentação do sistema	30V DC via bus
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Ligações

Secção transversal de condutor rígido	0.75 - 2.5 mm ²
Secção transversal de condutor flexível	0.75 - 2.5 mm ²

Textos

Função	Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme
	Com função de posicionamento para estado de estore e posição das lâminas

Com função de persiana

Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect
-----------------	---------------------------------------

Sustentabilidade

Conformidade RoHS	Sim
-------------------	-----