



TXB302



### Módulo 2 entradas libres de potencial

#### Características técnicas

##### Configuración

Modo de configuración posible

ETS  
easy

##### Arquitectura

Sistema de bus

Bus EIB

##### Corriente eléctrica

Número de circuitos de entrada

2

##### Conectividad

Con sistema de bus KNX radio

No

##### Equipo

Señal de tensión externa necesaria

No

Radiofrecuencia bidireccional

No

Con batería

No

Con control HVAC

No

##### Instalación, montaje

Montaje en

Empotrado

##### Iluminación

LED de control

No

##### Materiales

Material

Plástico

Colour

Gris claro

Código RAL

7035

##### Seguridad

Índice de protección IP

IP30

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

0 - 45 °C

##### Tensión

Tensión de entrada

5 - 5 V

Tensión de servicio del BUS

21 - 32 V

Tipo de alimentación de tensión

CC

Tensión de alimentación del sistema

30 V DC vía bus

##### Texto

Tipo de montaje

Para montaje empotrado y en pared hueca

Tipo de conexión

Con cable pre-ensamblado

##### Sostenibilidad

Conforme con RoHS

Sí