



TXB302



Schakelaar-interface 2-voudig, 2 ingangen voor potentiaalvrije contacten

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bussysteem	Bussysteem KNX
------------	----------------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Aantal ingangen	2
-----------------	---

Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
--------------------------------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Samenstelling

Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
Met batterij	Nee
Met klimaat-regeling	Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Verlichting

LED besturing	Nee
---------------	-----

Materiaal

Materiaal	Kunststof
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Spanning

Ingangsspanning	5 - 5 V
Netspanning via bus	21 - 32 V
Type voeding	DC
Systeemspanning	30 VDC via bus

Teksten

Montagewijze	Voor inbouw- en hollewandmontage
Aansluitwijze	Met kabel voorgemonteerd

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----