



TXB302



Módulo 2 entradas binárias KNX encastrar

Características técnicas

Arquitetura

Comunicação

EIB

Modo de configuração

Modo de configuração suportado

ETS
easy

Intensidade de corrente

N.º de circuitos de entrada

2

Conectividade

Sistema bus RF KNX

Não

Equipamento

Tensão de sinal externa necessária

Não

Frequência RF bidirecional

Não

Com bateria

Não

Para controlo AVAC

Não

Instalação / montagem

Montagem

Encastrar

Iluminação

Controlo de LED

Não

Materiais

Material

Plástico

Cor

Cinzento-claro

Código RAL

7035

Índice de proteção

Índice de proteção IP

IP30

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

0 - 45 °C

Tensão

Tensão de entrada

5 - 5 V

Tensão de funcionamento do bus

21 - 32 V

Tipo de alimentação de tensão

CC (abreviatura)

Tensão de alimentação do sistema

30V DC via bus

Textos

Modo de instalação

Para montagem embutida e montagem em parede oca

Tipo de ligação

Com cabo pré-montado

Sustentabilidade

Conformidade RoHS

Sim