



TXB302



IP20



Binarni ulaz, 2-struki, PŽ, KNX

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Bus sistem KNX

Postavke

Podržani način konfiguracije ETS
easy

Električna struja

Broj ulaznih strujnih krugova 2

Oprema

Potreban je vanjski signalni napon Ne

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio Ne

Oprema

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna Ne

Sa baterijom Ne

Sa kontrolom HVAC Ne

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Rasvjeta

LED kontrola Ne

Materijali

Materijal Plastika

Boja Svijetlo siva

RAL kod 7035

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP30

Uvjeti korištenja

Radna temperatura 0 - 45 °C

Napon

Ulazni napon 5 - 5 V

Radni napon preko busa 21 - 32 V

Vrsta napajanja DC

Napon napajanja sistema 30 V DC preko busa

Tekst

Način instalacije Za podžbuknu montažu i montažu u šuplji zid

Vrsta veze Sa fabrički montiranim kablom

Održivost

Uskladenost sa RoHS Da