




TXB302



IP20



ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ KNX 2 ΕΙΣΟΔΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Σύστημα bus	EIB
-------------	-----

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου	2
----------------------------	---

Εξοπλισμός

Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματος	Όχι
-----------------------------------	-----

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX	Όχι
-------------------------	-----

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα	Όχι
--------------------------	-----

Με μπαταρία	Όχι
-------------	-----

Με έλεγχο HVAC	Όχι
----------------	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Φωτισμός

Έλεγχος LED	Όχι
-------------	-----

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
-------	----------

Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
-------	--------------

Κωδικός RAL	7035
-------------	------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30
---------------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

Τάση

Τάση εισόδου	5 - 5 V
--------------	---------

Τάση λειτουργίας μέσω bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

Τύπος τροφοδοσίας τάσης	DC
-------------------------	----

Τροφοδοσία τάσης συστήματος	30 V DC μέσω bus
-----------------------------	------------------

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο ή γυψοσανίδα
---------------------	--

Είδος σύνδεσης	Με προσυναρμολογημένο καλώδιο
----------------	-------------------------------

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----