Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος
TXB302



TXB302

IP20

ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ KNX 2 ΕΙΣΟΔΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική	
Σύστημα bus	KNX
Ρυθμίσεις	
Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	ETS easy
Ηλεκτρικό ρεύμα	
Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου	2
Εξοπλισμός	
Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματος	Όχι
Συνδεσιμότητα	
Με ασύρματο σύστημα KNX	Όχι
Εξοπλισμός	
Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα	Όχι
Με μπαταρία	Όχι
Με έλεγχο HVAC	Όχι
Εγκατάσταση, τοποθέτηση	
Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
Φωτισμός	
Έλεγχος LED	Όχι
Υλικά	
Υλικό	Πλαστικό
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035
Ασφάλεια	
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30
Συνθήκες χρήσης	
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 - 45 °C
Τάση	
Τάση εισόδου	5 - 5 V
Τάση λειτουργίας μέσω bus	21 - 32 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	DC
Τροφοδοσία τάσης συστήματος	30 V DC μέσω bus
Κείμενο	
Τρόπος εγκατάστασης	Για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο ή γυψοσανίδα
Είδος σύνδεσης	Με προσυναρμολογημένο καλώδιο
Βιωσιμότητα	
Συμμόρφωση RoHS	Ναι