



TXB344



IP20



Module 4 entrées + 4 sorties LEDs, à encastrer, KNX

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

Architecture

Système bus	KNX
-------------	-----

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	4
-----------------------------	---

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Non
----------------------------	-----

Équipement

Tension du signal externe nécessaire	Oui
Fréquence radio bidirectionnelle	Non
Avec batterie	Non
Excitation par HLK	Non

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Éclairage

Contrôle des LED	Oui
------------------	-----

Matière

Matériau	Polyamide (PA)
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

Tension

Tension d'entrée	5 - 5 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	DC
Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus

Textes

Mode d'installation	Pour montage encastré et en parois creuses
Type de raccordement	Avec câble préconfectionné

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----