



TXB344



### Modulo ingresso KNX 4 ingressi liberi da potenziale + 4 uscite x led da incasso

#### Caratteristiche tecniche

##### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

##### Architettura

Sistema bus	EIB
-------------	-----

##### Corrente

Numero di circuiti di ingresso	4
--------------------------------	---

##### Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
---------------------------	----

##### Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria	Si
Radiofrequenza bidirezionale	No
Con batterie	No
Con controllo HVAC	No

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

##### Illuminazione

Controllo LED	Si
---------------	----

##### Materiali

Materiale	Poliammide (PA)
Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

##### Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso	5 - 5 V
Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua
Tensione di alimentazione del sistema	30 V DC tramite bus

##### Testo

Tipo di montaggio	Per montaggio a incasso e in parete cava
Tipo di connessione	Con cavo preconfezionato

##### Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----