



TXB344



IP20



ΜΟΝΑΔΑ KNX ΧΩΝΕΥΤΗ 4 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ LED

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Σύστημα bus EIB

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS easy

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου 4

Εξοπλισμός

Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματος Ναι

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα Όχι

Με μπαταρία Όχι

Με έλεγχο HVAC Όχι

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Φωτισμός

Έλεγχος LED Ναι

Υλικά

Υλικό Πολυαμίδιο (PA)

Χρώμα Ανοιχτό γκρι

Κωδικός RAL 7035

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 - 45 °C

Τάση

Τάση εισόδου 5 - 5 V

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Τύπος τροφοδοσίας τάσης DC

Τροφοδοσία τάσης συστήματος 30 V DC μέσω bus

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο ή γυψοσανίδα

Είδος σύνδεσης Με προσαρμοσμένο καλώδιο

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι