



EGK100

IP20

**ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ 1 ΕΞ. + ΑΙΣΘ. ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Τάση**

Όνομαστική τάση	230 - 240 V
Όνομαστική τάση λειτουργίας Ue	230 - 230 V

**Συχνότητα**

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Ισχύς**

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου	2300 W
--	--------

**Φωτισμός**

Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού σε σειρά	1000 W
Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλληλη αντιστάθμιση	400 VA

**Λειτουργίες**

Εφεδρεία σε έτη	10 y
Με συγχρονισμό μέσω δικτύου	Ναι
Με συγχρονισμό quartz	Ναι
Αριθμός καναλιών λειτουργίας	1

**Εξοπλισμός**

Ακρίβεια ανά ημέρα	0,25 s
Με πρόγραμμα παλμού	Ναι
Αριθμός καναλιών	1

**Σύνδεση**

Είδος επαφών	1x αλλαγή
--------------	-----------

**Ρυθμίσεις**

Καθημερινό πρόγραμμα	Ναι
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα	Ναι
Ετήσιο πρόγραμμα	Ναι

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - +45 °C
-------------------------	-------------

**Σύνδεση**

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.2 - 4 mm <sup>2</sup>

**Κείμενο**

Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
----------------	------------------------

**Διαστάσεις**

Ύψος	90 mm
Πλάτος	17,80 mm
Βάθος	62,50 mm

**Χωρητικότητα**

Αριθμός στοιχείων	1
-------------------	---

**Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά**

Ελάχιστο διάστημα μεταξύ 2 χρόνων εναλλαγής	1 min
---	-------

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----