




EV108



### Téléviateur pilote 1-10 V avec afficheur

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension de service 230 - 230 V

##### Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

##### Connectivité

Variation DALI Non

##### Puissance

Puissance absorbée (en fonctionnement) 3 VA

Puissance absorbée (veille) 1 W

##### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 45 °C

##### Dimensions

Hauteur 85 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 65 mm

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Section de raccordement en câble souple 1 - 16 mm<sup>2</sup>

##### Capacité

Nombre de modules 4

##### Courant électrique

Courant de commande 1-10 V (esclave) 50 mA

##### Matière

Couleur Gris

##### Textes

Type de raccordement Avec bornes à vis

Mode d'installation Pour un montage sur rail DIN

Raccordement Raccordement pour poussoir éclairable (max. 5 mA) ou standard

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui