



EV108



Televariador piloto 1-10V, control balastros o televariadores, evolución

Características técnicas

Tensión

Tensión de servicio	230 - 230 V
---------------------	-------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Conectividad

Regulación DALI	No
-----------------	----

Potencia

Consumo de potencia en funcionamiento	3 VA
---------------------------------------	------

Consumo de potencia en espera	1 W
-------------------------------	-----

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 45 °C
-------------------------------	-------------

Dimensiones

Altura	85 mm
--------	-------

Anchura	71 mm
---------	-------

Profundidad	65 mm
-------------	-------

Conexión

Sección transversal de conductor rígido	1.5 - 10 mm ²
---	--------------------------

Sección transversal de conductor flexible	1 - 16 mm ²
---	------------------------

Capacidad

Número de módulos	4
-------------------	---

Corriente eléctrica

Corriente de mando 1-10 V (esclavo)	50 mA
-------------------------------------	-------

Materiales

Colour	Gris
--------	------

Texto

Tipo de conexión	Con bornes roscados
------------------	---------------------

Tipo de montaje	Para montaje en perfil DIN
-----------------	----------------------------

Unión	Conexión para pulsadores con piloto (máx. 5 mA) o pulsadores estándar
-------	---

Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----