



EV108



Dimmer Multifunz. Pilota 1-10V X Controllo Max 30 Mod. Ev100-Ev102 - 4 Mod.

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
----------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Connettività

Dimmerabile DALI	No
------------------	----

Potenza

Consumo di energia durante il funzionamento	3 VA
---	------

Potenza assorbita in stand-by	1 W
-------------------------------	-----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 45 °C
-------------------------	-------------

Serie

Altezza	85 mm
---------	-------

Larghezza	71 mm
-----------	-------

Profondità	65 mm
------------	-------

Connessione

Sezione conduttore rigido	1.5 - 10 mm ²
---------------------------	--------------------------

Sezione conduttore flessibile	1 - 16 mm ²
-------------------------------	------------------------

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

Corrente

Segnale di controllo 1-10V (slave)	50 mA
------------------------------------	-------

Materiali

Colore	Grigio
--------	--------

Testo

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
---------------------	---------------------

Tipo di montaggio	Per installazione su guida DIN
-------------------	--------------------------------

Derivazione	Connessione per pulsanti standard e pulsanti luminosi (max 5 mA)
-------------	--

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----