



EV108



Afstanddimmer 1000 W besturingsmodule, comfort

Technische eigenschappen

Spanning

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Dimbaar DALI	Nee
--------------	-----

Vermogen

Stroomverbruik tijdens gebruik	3 VA
Energieverbruik standby	1 W

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 45 °C
---------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	71 mm
Diepte	65 mm

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 10 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 16 mm ²

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Stroom / temperatuur

Stuurstroom 1-10 V slave	50 mA
--------------------------	-------

Materiaal

Kleur	Grijs
-------	-------

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Montagewijze	Voor montage op DIN-rail
Aftakpunt	Aansluiting voor verlichte (max. 5 mA) of standaard impulsdrukker

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----