



EV108



## Uređaj distancionog upravljanja 1-10V, sa displejem

### Tehničke karakteristike

#### Napon

Radni napon 230 - 230 V

#### Frekvencija

Frekvencija 50 - 50 Hz

#### Povezivost

Dimanje DALI Ne

#### Snaga

Potrošnja energije tokom rada 3 VA

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby) 1 W

#### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 45 °C

#### Dimenzije

Visina 85 mm

Širina 71 mm

Dubina 65 mm

#### Veza

Presjek krutog provodnika 1.5 - 10 mm<sup>2</sup>

Presjek fleksibilnog vodiča 1 - 16 mm<sup>2</sup>

#### Kapacitet

Broj modula 4

#### Električna struja

Kontrolna struja 1-10 V slave 50 mA

#### Materijali

Boja Siva

#### Tekst

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Način instalacije Za montažu na DIN šinu

Spajanje/čvorište Priključak za osvijetljene (maks. 5 mA) ili standardne tastere

#### Održivost

Usklađeno sa RoHS Da