



EV108

IP20



Uređaj distancionog upravljanja 1-10V, sa displejem

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon	230 - 230 V
-------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Povezivost

Dimanje DALI	Ne
--------------	----

Snaga

Potrošnja energije tokom rada	3 VA
-------------------------------	------

Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)	1 W
--	-----

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 45 °C
-------------------	-------------

Dimenzije

Visina	85 mm
--------	-------

Širina	71 mm
--------	-------

Dubina	65 mm
--------	-------

Veza

Presjek krutog provodnika	1.5 - 10 mm ²
---------------------------	--------------------------

Presjek fleksibilnog vodiča	1 - 16 mm ²
-----------------------------	------------------------

Kapacitet

Broj modula	4
-------------	---

Tekst

Spajanje/čvorište	Priključak za osvijetljene (maks. 5 mA) ili standardne tastere
-------------------	--

Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
------------	-------------------------

Način instalacije	Za montažu na DIN šinu
-------------------	------------------------

Električna struja

Kontrolna struja 1-10 V slave	50 mA
-------------------------------	-------

Materijali

Boja	Siva
------	------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----