



TRB302B



**Module 2 entrées à encastrer 230V KNX radio QL**

**Caractéristiques techniques**

**Réglages**

Modes de configuration supportés

ETS  
easy

**Architecture**

Système bus

Bus Radio

**Courant électrique**

Nombre de circuits d'entrée

2

**Connectivité**

Système bus radio-KNX

Oui

**Equipement**

Tension du signal externe nécessaire

No

Fréquence radio bidirectionnelle

No

Avec batterie

No

Avec contrôle CVC

No

**Fréquence**

Fréquence de transmission

868 - 868 MHz

**Installation, montage**

Montage sur

Montage encastré

**Éclairage**

Contrôle des LED

No

**Matières**

Matière

PVC

Couleur

Gris clair

Code RAL

7035

**Sécurité**

Indice de protection IP

IP20

**Conditions d'utilisation**

Température de service

-5 - 45 °C

**Câble**

Longueur de câble

0,20 m

**Tension**

Tension d'entrée

5 - 5 V

Type de tension d'alimentation

AC

**Textes**

Mode d'installation

Pour montage à l'arrière de modules encastrés

Type de raccordement

Avec bornes surélevées à vis

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui