



TRB302B



### Module 2 entrées à encastrer 230V KNX radio QL

#### Caractéristiques techniques

##### Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

##### Architecture

Système bus	Bus Radio
-------------	-----------

##### Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	2
-----------------------------	---

##### Connectivité

Système bus radio-KNX	Oui
-----------------------	-----

##### Équipement

Tension du signal externe nécessaire	No
Fréquence radio bidirectionnelle	No
Avec batterie	No
Avec contrôle CVC	No

##### Fréquence

Fréquence de transmission	868 - 868 MHz
---------------------------	---------------

##### Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

##### Éclairage

Contrôle des LED	No
------------------	----

##### Matières

Matière	PVC
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

##### Câble

Longueur de câble	0,20 m
-------------------	--------

##### Tension

Tension d'entrée	5 - 5 V
Type de tension d'alimentation	AC

##### Textes

Mode d'installation	Pour montage à l'arrière de modules encastrés
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----