



TRB302B



Module 2 entrées à encastrer 230V KNX radio QL

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

Architecture

Système bus	Bus Radio
-------------	-----------

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	2
-----------------------------	---

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Oui
----------------------------	-----

Équipement

Tension du signal externe nécessaire	Non
Fréquence radio bidirectionnelle	Non
Avec batterie	Non
Excitation par HLK	Non

Fréquence

Fréquence de transmission	868 - 868 MHz
---------------------------	---------------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Éclairage

Contrôle par LED	Non
------------------	-----

Matière

Matière	Plastique
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Câble

Longueur de câble	0.20 m
-------------------	--------

Tension

Tension d'entrée	5 - 5 V
Type de tension d'alimentation	AC

Textes

Mode de montage	Pour montage à l'arrière de modules encastrés
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----