



TRB302B



Modulo ingresso On/Off radio KNX quicklink 2 ingressi Incasso

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Architettura

Sistema bus	Radiofrequenza
-------------	----------------

Corrente

Numero di circuiti di ingresso	2
--------------------------------	---

Connettività

Con sistema bus radio KNX	Si
---------------------------	----

Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria	No
Radiofrequenza bidirezionale	No
Con batterie	No
Con controllo HVAC	No

Frequenza

Frequenza di trasmissione	868 - 868 MHz
---------------------------	---------------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Illuminazione

Controllo LED	No
---------------	----

Materiali

Materiale	Plastica
Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Cavo

Lunghezza del cavo	0,20 m
--------------------	--------

Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso	5 - 5 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Testo

Tipo di montaggio	Per incasso dietro inserti da incasso
Tipo di connessione	Con morsetti a sollevamento a vite

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----