



TRB302B



KNX q/e/s 2-kanalowe wejście przyciskowe 230 V

Właściwości techniczne

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS easy
--------------------------------	-------------

Architektura

System magistralny	Komunikacja radiowa
--------------------	---------------------

Prąd elektryczny

Liczba obwodów wejściowych	2
----------------------------	---

Sprzęt

Wymagane zewnętrzne napięcie	Nie
------------------------------	-----

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Tak
---------------------------------	-----

Sprzęt

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Nie
Z baterią	Nie
Z układem sterowania HVAC	Nie

Częstotliwość

Częstotliwość transmisji	868 - 868 MHz
--------------------------	---------------

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Oświetlenie

Do sterowania LED	Nie
-------------------	-----

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Kabel

Długość kabla	0,20 m
---------------	--------

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	5 - 5 V
Typ napięcia zasilania	AC

Dodatkowe informacje

Montaż	Do zabudowy pod mechanizmami podtynkowymi
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowo-windowymi

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----