



TRB302B



Inbouw-ingang KNX-RF 2-voudig 230 V, quicklink

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bussysteem	Radiofrequent RF
------------	------------------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Aantal ingangen	2
-----------------	---

Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
--------------------------------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Ja
-----------------------	----

Samenstelling

Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
Met batterij	Nee
Met klimaat-regeling	Nee

Frequentie

Frequentieoverdracht	868 - 868 MHz
----------------------	---------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

Verlichting

LED besturing	Nee
---------------	-----

Materiaal

Materiaal	Kunststof
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Kabel

Kabellengte	0,20 m
-------------	--------

Spanning

Ingangsspanning	5 - 5 V
Type voeding	AC

Teksten

Montagewijze	Voor inbouw achter inbouweenheden
Aansluitwijze	Met schroeflifteklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----