



TRB302B



Ulaz, binarni, 2-struki, PŽ, 230V, KNX, quicklink

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Bus sistem	Radio frekventno
------------	------------------

Postavke

Podržani način konfiguracije	ETS easy
------------------------------	----------

Električna struja

Broj ulaznih strujnih krugova	2
-------------------------------	---

Oprema

Potreban je vanjski signalni napon	Ne
------------------------------------	----

Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio	Da
---------------------------	----

Oprema

Radijska frekvencija dvosmjerna/bidirekionalna	Ne
--	----

Sa baterijom	Ne
--------------	----

Sa kontrolom HVAC	Ne
-------------------	----

Frekvencija

Frekvencija prijenosa	868 - 868 MHz
-----------------------	---------------

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Rasvjeta

LED kontrola	Ne
--------------	----

Materijali

Materijal	Plastika
-----------	----------

Boja	Svijetlo siva
------	---------------

RAL kod	7035
---------	------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Kabal

Dužina kabela	0,20 m
---------------	--------

Napon

Ulazni napon	5 - 5 V
--------------	---------

Vrsta napajanja	AC
-----------------	----

Tekst

Način instalacije	Za ugradnju iza podžbuknih umetaka
-------------------	------------------------------------

Vrsta veze	Sa uvrtnim lift stezaljkama
------------	-----------------------------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----