



TRB302B



KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

Architektura

Sběrníkový systém	Rádiová frekvence
-------------------	-------------------

Elektrický proud

Počet vstupních obvodů	2
------------------------	---

Konektivita

Se sběrníkovým systémem KNX RF	Ano
--------------------------------	-----

Vybavení

Vyžaduje externí signální napětí	Ne
Obousměrné rádiové frekvence	Ne
S baterií	Ne
S řízením systému HVAC	Ne

Frekvence

Frekvenční přenos	868 - 868 MHz
-------------------	---------------

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž
--------	------------------

Osvětlení

Ovládání LED	Ne
--------------	----

Materiál

Materiál	Umělá hmota
Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

Kabel

Délka kabelu	0,20 m
--------------	--------

Napětí

Vstupní napětí	5 - 5 V
Typ napájecího napětí	AC

Texty

Způsob montáže	Pro montáž za modulové přístroje pod omítku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami - liftsystem

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----