



TRB302B



QL ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2 ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΡΟΦ/ΣΙΑ 230V

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Σύστημα bus	Ραδιοσυχνότητες
-------------	-----------------

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου	2
----------------------------	---

Εξοπλισμός

Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματος	Όχι
-----------------------------------	-----

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX	Ναι
-------------------------	-----

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα	Όχι
Με μπαταρία	Όχι
Με έλεγχο HVAC	Όχι

Συχνότητα

Μετάδοση συχνότητας	868 - 868 MHz
---------------------	---------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Φωτισμός

Έλεγχος LED	Όχι
-------------	-----

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Καλώδιο

Μήκος καλωδίου	0,20 m
----------------	--------

Τάση

Τάση εισόδου	5 - 5 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Για εγκατάσταση πίσω από χωνευτούς μηχανισμούς
Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----