



TRB302B



QL ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΧΩΝΕΥΤΗ ΜΟΝΑΔΑ 2 ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΡΟΦ/ΣΙΑ 230V

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Σύστημα bus Ραδιοσυχνότητες

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS
easy

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου 2

Εξοπλισμός

Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματος Όχι

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Ναι

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα Όχι

Με μπαταρία Όχι

Με έλεγχο HVAC Όχι

Συχνότητα

Μετάδοση συχνότητας 868 - 868 MHz

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Φωτισμός

Έλεγχος LED Όχι

Υλικά

Υλικό Πλαστικό

Χρώμα Ανοιχτό γκρι

Κωδικός RAL 7035

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Καλώδιο

Μήκος καλωδίου 0,20 m

Τάση

Τάση εισόδου 5 - 5 V

Τύπος τροφοδοσίας τάσης AC

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για εγκατάσταση πίσω από χωνευτούς μηχανισμούς

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι