



TXA306



Module 6 entrées modulaires uniserselles

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés

ETS
easy

Architecture

Système bus

EIB

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée

6

Connectivité

Avec système bus radio-KNX

Non

Equipement

Tension du signal externe nécessaire

Non

Fréquence radio bidirectionnelle

Non

Avec batterie

Non

Excitation par HLK

Non

Installation, montage

Montage

Rail DIN

Éclairage

Contrôle par LED

Non

Matière

Matière

Plastique

Couleur

Gris clair

Code RAL

7035

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Conditions d'utilisation

Température de service

0 - 45 °C

Tension

Tension d'entrée

24 - 230 V

Tension de service par bus

21 - 32 V

Type de tension d'alimentation

AC/DC

Dimensions

Longueur

70 mm

Hauteur

90 mm

Profondeur

60 mm

Textes

Type de raccordement

Avec bornes enfichables QuickConnect

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui