



TXA306



**KNX e/s Wejście binarne 6-krotne, uniwersalne**

**Właściwości techniczne**

**Ustawienia**

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS easy
--------------------------------	-------------

**Architektura**

System magistralny	magistrala EIB
--------------------	----------------

**Prąd elektryczny**

Liczba obwodów wejściowych	6
----------------------------	---

**Sprzęt**

Wymagane zewnętrzne napięcie	Nie
------------------------------	-----

**Łączność**

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

**Sprzęt**

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Nie
Z baterią	Nie
Z układem sterowania HVAC	Nie

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

**Oświetlenie**

Do sterowania LED	Nie
-------------------	-----

**Materiały**

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

**Napięcie**

Zakres napięcia wejściowego	24 - 230 V
Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
Typ napięcia zasilania	AC/DC

**Wymiary**

Długość	70 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	60 mm

**Dodatkowe informacje**

Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi quickconnect
----------------	------------------------------------

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----