




TXA306



KNX universele ingangsmodule, 6-voudig, 24 - 230V

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bussysteem	Bussysteem KNX
------------	----------------

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Aantal ingangen	6
-----------------	---

Samenstelling

Externe signaalspanning noodzakelijk	Nee
--------------------------------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

Samenstelling

Radiofrequentie bidirectioneel	Nee
Met batterij	Nee
Met klimaat-regeling	Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Verlichting

LED besturing	Nee
---------------	-----

Materiaal

Materiaal	Kunststof
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Spanning

Ingangsspanning	24 - 230 V
Netspanning via bus	21 - 32 V
Type voeding	AC/DC

Afmetingen

Lengte	70 mm
Hoogte	90 mm
Diepte	60 mm

Teksten

Aansluitwijze	Met quickconnect-steekklemmen
---------------	-------------------------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----