



TXA306



### Módulo 6 entradas bin. universais KNX

#### Características técnicas

##### Arquitetura

Comunicação

EIB

##### Modo de configuração

Modo de configuração suportado

ETS  
easy

##### Intensidade de corrente

N.º de circuitos de entrada

6

##### Conectividade

Sistema bus RF KNX

Não

##### Equipamento

Tensão de sinal externa necessária

Não

Frequência RF bidirecional

Não

Com bateria

Não

Para controlo AVAC

Não

##### Instalação / montagem

Montagem

Calha DIN

##### Iluminação

Controlo de LED

Não

##### Materiais

Material

Plástico

Cor

Cinzento-claro

Código RAL

7035

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP

IP20

##### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

0 - 45 °C

##### Tensão

Tensão de entrada

24 - 230 V

Tensão de funcionamento do bus

21 - 32 V

Tipo de alimentação de tensão

AC/DC

##### Dimensões

Comprimento

70 mm

Altura

90 mm

Profundidade

60 mm

##### Textos

Tipo de ligação

Com terminais de encaixe QuickConnect

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHS

Sim