




TXA306



Módulo 6 entradas binário universais KNX

Características técnicas

Arquitetura

Comunicação	EIB
-------------	-----

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

Corrente elétrica

N.º de circuitos de entrada	6
-----------------------------	---

Conetividade

Sistema bus RF KNX	Não
--------------------	-----

Equipamento

Tensão de sinal externa necessária	Não
Frequência RF bidirecional	Não
Com bateria	Não
Para controlo AVAC	Não

Instalação, montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

Iluminação

Controlo de LED	Não
-----------------	-----

Materiais

Material	Plástico
Cor	Cinza-claro
Código RAL	7035

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0 - 45 °C
------------------------------	-----------

Tensão

Tensão de entrada	24 - 230 V
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
Tipo de alimentação de tensão	AC/DC

Dimensões

Comprimento	70 mm
Altura	90 mm
Profundidade	60 mm

Texto

Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect
-----------------	---------------------------------------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----