



TXA306



**Binární vstup 24 V AC/DC - 230 V AC, 6-násobný , KNX easy**

**Technické vlastnosti**

**Nastavení**

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

**Architektura**

Sběrníkový systém	EIB
-------------------	-----

**Elektrický proud**

Počet vstupních obvodů	6
------------------------	---

**Konektivita**

Se sběrníkovým systémem KNX RF	Ne
--------------------------------	----

**Vybavení**

Vyžaduje externí signální napětí	Ne
Obousměrné rádiové frekvence	Ne
S baterií	Ne
S řízením systému HVAC	Ne

**Instalace, montáž**

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

**Osvětlení**

Ovládání LED	Ne
--------------	----

**Materiál**

Materiál	Umělá hmota
Barva	Světle šedá
Kód RAL	7035

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

**Podmínky použití**

Provozní teplota	0 - 45 °C
------------------	-----------

**Napětí**

Vstupní napětí	24 - 230 V
Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V
Typ napájecího napětí	AC/DC

**Rozměry**

Délka	70 mm
Výška	90 mm
Hloubka	60 mm

**Texty**

Typ připojení	Se zásuvnými svorkami QuickConnect
---------------	------------------------------------

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----