




TXA306



ΜΟΝΑΔΑ KNX 6 ΕΙΣΟΔΩΝ 4A 24-230V AC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Σύστημα bus	EIB
-------------	-----

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου	6
----------------------------	---

Εξοπλισμός

Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματος	Όχι
-----------------------------------	-----

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX	Όχι
-------------------------	-----

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα	Όχι
Με μπαταρία	Όχι
Με έλεγχο HVAC	Όχι

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Ράγα DIN
------------	----------

Φωτισμός

Έλεγχος LED	Όχι
-------------	-----

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
Κωδικός RAL	7035

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
---------------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

Τάση

Τάση εισόδου	24 - 230 V
Τάση λειτουργίας μέσω bus	21 - 32 V
Τύπος τροφοδοσίας τάσης	AC/DC

Διαστάσεις

Μήκος	70 mm
Ύψος	90 mm
Βάθος	60 mm

Κείμενο

Είδος σύνδεσης	Με plug-inaκροδέκτες quickconnect
----------------	-----------------------------------

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----