



TCHA306



ΜΟΝΑΔΑ KNX 6 ΕΙΣΟΔΩΝ 4A 24-230V AC

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Σύστημα bus EIB

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS
easy

Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου 6

Εξοπλισμός

Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματος Όχι

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα Όχι

Με μπαταρία Όχι

Με έλεγχο HVAC Όχι

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Ράγα DIN

Φωτισμός

Έλεγχος LED Όχι

Υλικά

Υλικό Πλαστικό

Χρώμα Ανοιχτό γκρι

Κωδικός RAL 7035

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 - 45 °C

Τάση

Τάση εισόδου 24 - 230 V

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Τύπος τροφοδοσίας τάσης AC/DC

Διαστάσεις

Μήκος 70 mm

Ύψος 90 mm

Βάθος 60 mm

Κείμενο

Είδος σύνδεσης Με plug-inaκροδέκτες quickconnect

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι