




TXA306



Бінарний вхід KNX 6-канальний універсальний

Технічні характеристики

Налаштування

Підтримувані режими конфігурації	ETS easy
----------------------------------	-------------

Електричний струм

Кількість кіл електричного струму на вході	6
--	---

Матеріали

Код RAL	7035
---------	------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Робоча температура	0 - 45 °C
--------------------	-----------

Напруга

Вхідна напруга	24 - 230 V
Робоча напруга шини	21 - 32 V

Розміри

Довжина	70 mm
Висота	90 mm
Глибина	60 mm

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----