



TU406



### Télécommande 6 Boutons poussoir 6 Entrées KNX radio quicklink

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence de transmission	868 - 868 MHz
Fréquence d'émission radio	868.30 MHz

##### Tension

Tension de service	6 - 6 V
--------------------	---------

##### Fonctions

Max. portée de transmission radio à l'extérieur	100 m
---	-------

##### Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
Catégorie du récepteur	2

##### Commandes et indicateurs

Nombre de touches	6
-------------------	---

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

##### Matière

Couleur	Blanc polaire
---------	---------------

##### Dimensions

Hauteur	133.6 mm
Largeur	50.2 mm
Profondeur	16 mm

##### Equipement

Avec batterie	Oui
---------------	-----

##### Pile

Durée de vie de la batterie	5 ans
-----------------------------	-------

##### Textes

Fonction	Fonctions supplémentaires faciles: +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
----------	---

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----