



TU406



Afstandsbediening KNX-RF 6-voudig 6 toetsen, wit, quicklink

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentieoverdracht	868 - 868 MHz
RF-zendfrequentie	868,30 MHz

Spanning

Bedrijfsspanning	6 - 6 V
------------------	---------

Funcities

Max. zendbereik buitenshuis	100 m
-----------------------------	-------

Aansluitmogelijkheden

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2

Bediening en signalering

Aantal toetsen	6
----------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	0 - 45 °C
---------------------	-----------

Materiaal

Kleur	Polarwit
-------	----------

Afmetingen

Hoogte	133,6 mm
Breedte	50,2 mm
Diepte	16 mm

Samenstelling

Met batterij	Ja
--------------	----

Batterij

Batterij levensduur	5 jaar
---------------------	--------

Teksten

Functie	Extra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
---------	---

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----