



TU406



## QL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 6 ΕΝΤΟΛΩΝ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Συχνότητα

Μετάδοση συχνότητας	868 - 868 MHz
Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου	868,30 MHz

#### Τάση

Τάση λειτουργίας	6 - 6 V
------------------	---------

#### Λειτουργίες

Μέγιστη εμβέλεια ραδιοφωνικής μετάδοσης σε εξωτερικούς χώρους	100 m
---	-------

#### Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας	KNX ασύρματο
Κατηγορία δέκτη	2

#### Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν	6
-----------------	---

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30
---------------------------	------

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

#### Υλικά

Χρώμα	Λευκό
-------	-------

#### Διαστάσεις

Ύψος	133,6 mm
Πλάτος	50,2 mm
Βάθος	16 mm

#### Εξοπλισμός

Με μπαταρία	Ναι
-------------	-----

#### Μπαταρία

Διάρκεια ζωής της μπαταρίας	5 χρόνια
-----------------------------	----------

#### Κείμενο

Λειτουργία	Easy πρόσθετες λειτουργίες: +6 σενάρια, λειτουργία on/off, 1 μπουτόν ελέγχου up/down Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
------------	--

#### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----