



TU402



Afstandsbediening sleutelhanger KNX-RF 2-voudig 2 toetsen grijs quicklink

Technische karakteristieken

Frequentie

Frequentieoverdracht	868 - 868 MHz
RF-zendfrequentie	868,30 MHz

Spanning

Bedrijfsspanning	6 - 6 V
------------------	---------

Funcities

Max. zendbereik buitenshuis	100 m
-----------------------------	-------

Connectiviteit

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2

Bediening en signalisatie

Aantal toetsen	2
----------------	---

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP50
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 45 °C
---------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	46,5 mm
Diepte	15,80 mm

Uitrusting

Met batterij	Ja
--------------	----

Batterij

Batterij levensduur	5 jaar
---------------------	--------

Teksten

Functie	Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
---------	---

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----