



TU402



Telecomando 2 canais RF KNX

Características técnicas

Frequência

Frequência de transmissão	868 - 868 MHz
Frequência de transmissão de rádio	868,30 MHz

Tensão

Tensão de funcionamento	6 - 6 V
-------------------------	---------

Funções

100 m

Conetividade

Protocolo Radiofrequência	Rádio KNX
Categoria do recetor	2

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	2
-------------------------	---

Segurança

Índice de proteção IP	IP50
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 45 °C
------------------------------	-------------

Dimensões

Altura	83 mm
Largura	46,5 mm
Profundidade	15,80 mm

Equipamento

Com bateria	Sim
-------------	-----

Pilha

Autonomia da bateria	5 anos
----------------------	--------

Texto

Função	Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, 1 botão de controlo para cima/baixo Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
--------	--

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----