



TU402



Daljinski upravljač, 2 tipke, 2 kanala, KNX, quicklink

Tehničke karakteristike

Frekvencija

Frekvencija prijenosa	868 - 868 MHz
Frekvencija radioprijenosa	868,30 MHz

Napon

Radni napon	6 - 6 V
-------------	---------

Funkcije

Maks. domet radijskog prijenosa na otvorenom	100 m
--	-------

Povezivost

Radio protokol	KNX Radio
Kategorija prijemnika	2

Kontrole i indikatori

Broj tipki	2
------------	---

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP50
-------------------------------	------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 45 °C
-------------------	-------------

Dimenzije

Visina	83 mm
Širina	46,5 mm
Dubina	15,80 mm

Oprema

Sa baterijom	Da
--------------	----

Baterija

Trajanje baterije	5 godina
-------------------	----------

Tekst

Funkcija	Easy dodatne funkcije: +6 scena, način rada ON/OFF, 1 kontrola tastera za gore/dole Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
----------	---

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----