



TU402



QL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2 ΕΝΤΟΛΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα

Μετάδοση συχνότητας	868 - 868 MHz
Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου	868,30 MHz

Τάση

Τάση λειτουργίας	6 - 6 V
------------------	---------

Λειτουργίες

Μέγιστη εμβέλεια ραδιοφωνικής μετάδοσης σε εξωτερικούς χώρους	100 m
---	-------

Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας	KNX ασύρματο
Κατηγορία δέκτη	2

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν	2
-----------------	---

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP50
---------------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 45 °C
-------------------------	-------------

Διαστάσεις

Ύψος	83 mm
Πλάτος	46,5 mm
Βάθος	15,80 mm

Εξοπλισμός

Με μπαταρία	Ναι
-------------	-----

Μπαταρία

Διάρκεια ζωής της μπαταρίας	5 χρόνια
-----------------------------	----------

Κείμενο

Λειτουργία	Easy πρόσθετες λειτουργίες: +6 σενάρια, λειτουργία on/off, 1 μπουτόν ελέγχου up/down Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
------------	--

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----