



TU402



Fjärrkontroll radio 2 kanaler

Tekniska egenskaper

Frekvens

Frekvensöverföring	868 - 868 MHz
Radiosändningsfrekvens	868,30 MHz

Spänning

Driftspänning	6 - 6 V
---------------	---------

Funktioner

Max. räckvidd för radioöverföring utomhus	100 m
---	-------

Anslutning

Radioprotokoll	KNX Radio
Mottagarkategori	2

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	2
---------------	---

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP50
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 45 °C
------------------	-------------

Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	46,5 mm
Djup	15,80 mm

Utrustning

Med batteri	Ja
-------------	----

Batteri

Batterilivslängd	5 år
------------------	------

Text

Funktion	Enkla tilläggsfunktioner: ytterligare funktioner easy: +6 scenarion, till/från, 1 upp/ned Återställningsfunktion (till fabriksinställning)
----------	--

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----